

CAISSON CLASSE C "FCBL-KC" FILTRATION HEPA HAUT DÉBIT



Caisson



AVANTAGES

- Préassemblé pour une installation rapide
- Filtration terminale ou préparatoire salle propre/ bloc opératoire
- Filtration en extraction non dangereuse
- Porte à gauche ou à droite par simple retournement du caisson

Applications	Montage des cellules filtrantes de haute et très haute efficacité (HEPA) avec préfiltration opacimétrique
Type	Caisson
Nota	Conception: Tôle acier doux galvanisé ou acier inoxydable Plan joint: Continu, renforcé tôle épaisseur 20/10e Accès: Par trappe à joint couteau, serrage par volant ergonomique M8 Pour filtres: Cellules filtrantes de profondeur 292 mm ou 400 mm type Opakair, Absolute V, préfiltre opacimétrique Opakfil Montage des filtres: En glissière, blocage instantané par système à cames réglé en usine, et par clips pour le préfiltre fin Assemblage: Par boulonnage M8 Raccordement: Par 2 brides prépercées Etanchéité d'enveloppe: Classe C selon EUROVENT 2/2 sous ± 1500 Pa, Classe B selon EN 1886 sous ± 1500 Pa Etanchéité au plan de joint: Pénétration locale maxi intérieure à 10-4 (0,01 %) Nota: Caisson en acier inox disponible sur demande



Références	Modèle	Dimensions LxHxP (mm)	Masse unitaire (kg)
5353.23.21	FCBL-KC-A-HF-2030	1335x1975x950	160
5353.22.01	FCBL-KC-A-HF-2020	1335x1360x950	124
5353.21.01	FCBL-KC-A-HF-2010	1335x744x950	75
5353.12.09	FCBL-KC-A-HF-1520	1030x1360x950	112
5353.11.09	FCBL-KC-A-HF-1510	1030x744x950	68
5353.13.01	FCBL-KC-A-HF-1030	725x1975x950	110
5353.12.01	FCBL-KC-A-HF-1020	725x1360x950	80
5353.11.01	FCBL-KC-A-HF-1010	725x744x950	52
5353.51.01	FCBL-KC-A-HF-510	420x744x950	40
5353.23.00	FCBL-KC-A-2030	1335x1975x650	125
5353.22.00	FCBL-KC-A-2020	1335x1360x650	102
5353.21.00	FCBL-KC-A-2010	1335x744x650	59
5353.12.08	FCBL-KC-A-1520	1030x1360x650	93
5353.11.08	FCBL-KC-A-1510	1030x744x650	55
5353.13.20	FCBL-KC-A-1030	725x1975x650	85
5353.12.00	FCBL-KC-A-1020	725x1360x650	64
5353.11.00	FCBL-KC-A-1010	725x744x650	41
5353.51.00	FCBL-KC-A-510	420x744x650	32

Camfil SAS, 77/81 Boulevard de la République, FR - 92257 La Garenne Colombes \nTél. +33 (0) 1 46 52 48 00, www.camfil.fr

Camfil se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans avis préalable dans le cadre de sa politique d'amélioration continue de ses produits. 2019-03-

