



## OMINAISUUKSIA

- Täyttää kansallisen elintarvikeviraston turvallisuusmääräykset - EC 1935-2004
- Ei sisällä bisfenoli-A:ta, ftalaatteja ja formaldehydiä
- Estää mikrobiologisen kasvun - ISO846 - VDI6022 sertifiointi
- Hygieenisesti pakattu muovipussiin, jotta voi kuljettaa puhtaiden tilojen läpi
- Erittäin suuri erotusaste
- Laadukas lasikuitumateriaali
- Kestää epäpuhtauksia ja puhdistusaineita

<b>Käyttökohteet</b>	Puhdastiloihin ja laminaarikaappeihin
<b>Tyyppi</b>	Vekattu kasettisuodatin
<b>Kehys</b>	Anodisoitu alumiini
<b>Tiiviste</b>	Silikonigeeli;Saumaton polyuretaani
<b>Materiaali</b>	Lasikuitu
<b>Eroittimet</b>	Kuumaliima
<b>Tiivistys</b>	Polyuretaani
<b>Suojaverkko tuloilmapuolella</b>	Epoksimaalattu teräs (RAL 9010)
<b>Suojaverkko painepuolella</b>	Epoksimaalattu teräs (RAL 9010)
<b>Suurin ilmavirta</b>	Nimellisilmamäärä (mikäli erotusasteen ei sallita heikentyä)
<b>Lämpötila max</b>	70 °C
<b>Kosteus (max.RH)</b>	100%

Tuote nro.	Tyyppi	EN1822	Mitat LxKxS (mm)	Ilmamäärä/painehäviö (m³/h/Pa)	Pinta-ala (m²)	Paino (kg)
16760744	MG14-2G10-1220x610x130-GEL	H14	1220x610x130	1206/65	35,3	16,5
16760742	MG14-2G10-915x915x130-GEL	H14	915x915x130	1356/65	39,8	17,8
16760599	MG14-2G10-762x762x130-GEL	H14	762x762x130	941/65	27,5	13,6
167137ET	MG14-2G10-610x610x130-GEL	H14	610x610x130	605/65	17,5	9,1
167128JR	MG14-2G10-457x457x130-GEL	H14	457x457x130	340/75	9,7	5,8
16760743	MG14-2G10-305x610x130-GEL	H14	305x610x130	302/75	8,6	5,4
16760315	MG14-2G10-305x305x130-GEL	H14	305x305x130	151/80	4,2	3,1
167167QY	MG14-2G10-1220x610x110-1PU	H14	1220x610x110	1205/65	35,3	15,7
167226QY	MG15-2G10-1220x610x110-1PU	U15	1220x610x110	1206/80	37,9	15,7
167148SY	MG14-2G10-915x915x110-1PU	H14	915x915x110	1356/65	39,8	17
167207SY	MG15-2G10-915x915x110-1PU	U15	915x915x110	1356/80	42,7	17
		U15	914x610x110	905/80	28,2	9,42
167141MY	MG14-2G10-762x762x110-1PU	H14	762x762x110	941/65	27,5	13
167199MY	MG15-2G10-762x762x110-1PU	U15	762x762x110	941/80	29,5	13
167137EF	MG14-2G10-610x610x110-1PU	H14	610x610x110	605/65	17,5	8,6
167196E8	MG15-2G10-610x610x110-1PU	U15	610x610x110	603/80	18,8	8,6
167128JB	MG14-2G10-457x457x110-1PU	H14	457x457x110	340/75	9,7	5,5
167187JY	MG15-2G10-457x457x110-1PU	U15	457x457x110	340/90	10,4	5,5
167123JY	MG14-2G10-305x610x110-1PU	H14	305x610x110	302/75	8,7	5,2
167182I8	MG15-2G10-305x610x110-1PU	U15	305x610x110	301/90	9,3	5,2
167123BY	MG14-2G10-305x305x110-1PU	H14	305x305x110	151/80	4,2	3
167182BG	MG15-2G10-305x305x110-1PU	U15	305x305x110	151/95	4,5	3
16420684	MX14-2G10-1220x610x105-GEL	H14	1220x610x105	1206/95	26,7	14,8
164812DR	MX14-2G10-915x915x105-GEL	H14	915x915x105	1356/95	30,1	16
164811BR	MX14-2G10-762x762x105-GEL	H14	762x762x105	940/95	20,8	11,16
	MX14-2G10-610x610x105-GEL	H14	610x610x105	605/95	13,2	8
1648056R	MX14-2G10-457x457x105-GEL	H14	457x457x105	338/105	7,3	5
16420876	MX14-2G10-305x610x105-GEL	H14	305x610x105	300/105	6,6	4,7
1648011U	MX14-2G10-305x305x105-GEL	H14	305x305x105	151/110	3,2	2,8
1648142G	MX14-2G10-1220x610x90-1PU	H14	1220x610x90	1206/95	26,7	12
16420195	MX15-2G10-1220x610x90-1PU	U15	1220x610x90	1205/115	30,6	12
1648132G	MX14-2G10-915x915x90-1PU	H14	915x915x90	1355/95	29,8	12,9

Tuote nro.	Tyyppi	EN1822	Mitat LxKxS (mm)	Ilmamäärä/painehäviö (m <sup>3</sup> /h/Pa)	Pinta-ala (m <sup>2</sup> )	Paino (kg)
1649130B	MX15-2G10-915x915x90-1PU	U15	915x915x90	1356/115	34,5	12,9
		U15	914x610x90	905/115	22,8	8,23
1648110Y	MX14-2G10-762x762x90-1PU	H14	762x762x90	940/95	20,6	9,6
16421669	MX15-2G10-762x762x90-1PU	U15	762x762x90	940/115	23,8	9,6
1648082Y	MX14-2G10-610x610x90-1PU	H14	610x610x90	605/95	13,2	6,5
1649072G	MX15-2G10-610x610x90-1PU	U15	610x610x90	605/115	15,2	6,5
1648056Y	MX14-2G10-457x457x90-1PU	H14	457x457x90	338/105	7,3	4,1
16421668	MX15-2G10-457x457x90-1PU	U15	457x457x90	338/125	8,4	4,1
1648022Y	MX14-2G10-305x610x90-1PU	H14	305x610x90	300/105	6,6	3,9
1649022B	MX15-2G10-305x610x90-1PU	U15	305x610x90	300/125	7,5	3,9
1648011F	MX14-2G10-305x305x90-1PU	H14	305x305x90	151/110	3,2	2,3
16421039	MX15-2G10-305x305x90-1PU	U15	305x305x90	150/130	3,6	2,3
		H13	610x610x76	603/118	9,7	10,38
1645152L	MD14-2G10-1220x610x71-GEL	H14	1220x610x71	1200/120	19,6	11,3
		H13	1219x610x71	1205/114	19,5	9,32
1645100T	MD14-2G10-915x915x71-GEL	H14	915x915x71	1350/140	22,3	12
		H13	914x610x71	903/114	7,24	7,24
16410553	MD14-2G10-915x915x71-GEL	H14	762x762x71	941/140	15,3	9
		H13	610x610x71	603/115	9,7	3,09
16410396	MD14-2G10-610x610x71-GEL	H14	610x610x71	600/120	9,7	6,1
16410397	MD14-2G10-457x457x71-GEL	H14	457x457x71	340/120	5,4	3,8
		H13	305x610x71	301/116	4,8	3,09
16410564	MD14-2G10-305x610x71-GEL	H14	305x610x71	300/120	4,5	3,6
16410167	MD14-2G10-305x305x71-GEL	H14	305x305x71	151/155	2,4	2,2
1645152G	MD14-2G10-1220x610x66-1PU	H14	1220x610x66	1200/120	19,6	10
1645152Y	MD15-2G10-1220x610x66-1PU	U15	1220x610x66	1200/140	22,9	10
		H13	1219x610x66	1205/114	19,5	8,47
1645100K	MD14-2G10-915x915x66-1PU	H14	915x915x66	1390/120	22,1	10,7
1645100Y	MD15-2G10-915x915x66-1PU	U15	915x915x66	1350/140	25,8	10,7
		U15	915x610x66	900/140	16,9	6
		H13	914x610x66	903/114	14,6	6,56
164506EL	MD14-2G10-762x762x66-1PU	H14	762x762x66	940/140	15,3	8
164506EY	MD15-2G10-762x762x66-1PU	U15	762x762x66	940/145	17,8	8
		H13	610x610x66	603/115	9,7	4,66
1645052L	MD14-2G10-610x610x66-1PU	H14	610x610x66	600/120	9,7	5,4
1645052Y	MD15-2G10-610x610x66-1PU	U15	610x610x66	600/140	11,3	5,4
1645030L	MD14-2G10-457x457x66-1PU	H14	457x457x66	340/120	5,4	3,4
16410413	MD15-2G10-457x457x66-1PU	U15	457x457x66	340/140	6,3	3,4
		H13	305x610x66	301/116	4,8	2,75
164502BG	MD14-2G10-305x610x66-1PU	H14	305x610x66	300/120	4,8	3,2
1645022Y	MD15-2G10-305x610x66-1PU	U15	305x610x66	300/140	4,8	3,2
1645004G	MD14-2G10-305x305x66-1PU	H14	305x305x66	150/120	2,4	1,9
1645004B	MD15-2G10-305x305x66-1PU	U15	305x305x66	150/140	2,7	1,9

[www.camfil.com](http://www.camfil.com)

Camfil pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin

2019-11-14